

Nu-Action 3^{MC}

Nettoyant et super dégraissant



Description et utilisation

Nu-Action 3^{MC} est un super dégraissant biotechnologique conçu pour enlever les taches tenaces, nettoyer et dégraisser rapidement et en profondeur toutes les surfaces.

Nu-Action 3^{MC} est idéal pour le nettoyage difficile dans les écoles, les bureaux administratifs, les lieux publics et garages. **Nu-Action 3^{MC}** est un dégraissant à pH neutre qui s'utilise aussi pour le récurage des émulsions et pour le nettoyage des sols en autolaveuse. **POUR USAGE PROFESSIONNEL.**



Bénéfices

- Remplace avantageusement les dégraissants alcalins.
- Sécuritaire pour les utilisateurs, les surfaces et l'environnement.
- Produit concentré: moins d'emballage.

pH 7

Mode d'emploi

1. Diluez à l'eau froide. **2.** Appliquez. **3.** Nettoyez en utilisant une microfibre, une brosse, une frange de lavage à plat, etc. Pour les sols encrassés, brossez pour activer le processus de nettoyage. Peut également être appliqué à l'aide d'une autolaveuse ou d'un équipement à pression.

Surfaces hautes: Diluez à 1% dans un pulvérisateur. Pulvérisez la solution de nettoyage sur les surfaces à nettoyer. Frottez avec un linge doux. Ramassez le surplus de solution de nettoyage.

Sols - Nettoyage de routine: Diluez à 0,5% dans un seau. Étendre la solution généreusement avec une frange de lavage à plat. Frottez. Ramassez le surplus de solution de nettoyage.

Sols encrassés: Diluez à 1% dans un seau. Étendez la solution généreusement avec une frange de lavage à plat. Frottez ou brossez à l'aide d'une brosse. Laissez agir de 10 à 15 minutes. Ramassez le surplus de solution de nettoyage.

Autolaveuse: Diluez à 0,3% dans le réservoir de solution nettoyante de l'autolaveuse. Nettoyez les sols en assurant une bonne récupération de la solution de nettoyage.

Remise en état: Laissez la solution agir sur le sol sans récupération, si possible, repassez sur le sol avec les brosses rotatives avant la récupération.



Dilution

	600 ml	1 %	6 ml / 600 ml	1 : 100
	5 L	0.5 %	25 ml / 5 L	1 : 200
		0.3 %		1 : 300

Codes produits et emballages

10673	1 L	8 unités
10520	5 L	2 unités
10675	10 L	1 unité
10676	25 L	1 unité

- Consultez un représentant InnuScience pour plus d'information sur les dilutions, dosages ou équipement à utiliser selon vos besoins.
- Informez-vous auprès de votre représentant au sujet des formations spécialisées.